



YANUO WORLD 苏州亚诺天下仪器有限公司
Physical testing equipment expert

FVM-M 实验室小型 压片机(按键仪表) 产品介绍

用途：本机属小型平板系列压片机、主要用于橡胶制品的硫化，一般采用立柱式结构，结构紧凑、造型美观，合模力大，每个工位上模板可加热300℃高温（可调），下模板可将温度控制在室温状态，形成有效温差；本机以其独特的双温工位结构和高压特性适应于各类反光材料制品如商标等的压制定形等。

在压力范围内，可自由设定试验压力

在压力范围内，可设定零压力或其他需要压力进行试样排气处理

可以设定排气时间。

到达预设排气时间后，自动加压到试验压力工作，进行压片

可以设定试验时间，到达试验时间自动开模

一键式开始测试，测试结束自动开模

特点：高性能油压系统，具有压力自动补偿功能，可预设一次加压与二次加压的时间及压力。高精度、高耐磨导柱，载荷力强，升降平稳；采用进口技术处理电热板材料，耐高温，耐腐蚀，传热快，不变形。人性化的油电路设计，在仪器处于长时间保压或非工作状态时其会自动进入停机保压或延时停机，当到达设定时间时会自动进行加压或卸压。

容 量	20T-30T-50吨选择
热压板	300x300mm
冷压板	300x300mm
温度范围	常温 ~ 300℃
冷却温度范围	常温 ~ + 5℃
温度精度	±2℃
温度控制器	LED显示器,按键设定输入,数值显示输出
计时器	LED 0 ~ 99 (min)
控温方式	P.L.D方式控制
加热器	加热模具
冷冻系统 (选配)	自来水冷却或全密闭单段式压缩机 (选配)
冷 媒 (选配)	环保雪种 (选配)
冷却方式	自来水冷却或冷冻水循环系统 (选配)
油缸行程	Max200mm
油缸速率	11mm/s
压力表	0 ~ 200kg/sq.cm
体 积	1050×600×1550(W×D×H)mm
重 量	约650KG
电 源	3 φ , AC380V , 25A



+86 512 6855 9199



苏州市吴中区吴中大道59号



Yanuo2000@163.com